



Kombitaster mit Nebensteckkontakten

Ruftaster mit Nebensteckkontakten

## RMS Taster

Die Bedien- und Auslöseelemente befinden sich – anforderungsabhängig – überall dort, wo eine Rufauslösung bei Bedarf stattfinden muss. Den RMS Taster gibt es in unterschiedlichen Ausführungen:

- als Kombitaster (Rufabsteltaster) mit roter und grüner Taste
- als Ruftaster mit roter Taste
- ohne Tasten nur mit Nebensteckkontakten

Der Kombitaster ist wahlweise auch mit der Farbkombination grün - gelb erhältlich. Die gelbe Taste ist hier frei konfigurierbar, z. B. als Hilferuf.

Über die Nebensteckkontakte können externe Auslöser, wie z.B.: Handauslöser, Flächentaster oder Funkfinger etc., die über einen RMS Steckerkontakt verfügen, angeschlossen werden. Ebenso ist es möglich Alarm- oder Fehlerkontakte von medizinischen Geräten (z.B. Ernährungspumpe) anzuschließen. Das System erkennt dabei selbstständig, um welche Art von Auslöseeinheit es sich handelt. An den Taster angeschlossene Geräte werden permanent auf den korrekten Sitz des RMS-Steckers überprüft.

Der magnetische Steckerkontakt gewährleistet eine sichere Kontaktierung der Auslöseelemente. Zum geraden Abziehen des Steckers ist eine relativ große Kraft erforderlich. Wird allerdings eine seitliche Kraft auf den Stecker ausgeübt, lässt sich dieser leicht vom Ruftaster lösen. Hierdurch ist eine Zerstörung des Steckers bzw. des Ruftaster durch eine Krafteinwirkung, z.B. aufgrund einer Kollision mit dem Bett, nahezu ausgeschlossen. Beim Entfernen des Steckers wird automatisch eine Steckerwurfmeldung an das Personal gesendet. Der Ruf kann über einen Abstell-taster im Zimmer quittiert werden. Sofern das Entfernen des Steckers beabsichtigt ist, kann der entstehende Ruf über den Abstelltaster auch dauerhaft zurückgestellt werden.

### Besondere Merkmale

- Beleuchtete Tasten
- Findellicht / Beruhigungslicht
- Akustische Signalisierung der Rufnachsendung
- Steckerabwurfmeldung
- Zweidraht-Anbindung zum Busmodul
- uP / aP Ausführung lieferbar
- Ständige Leitungsüberwachung
- Störmeldeselbsterkennung
- Kompatibel zu handelsüblichen Schalterprogrammen
- Zimmerbussystem

### Technische Daten

Maße (HxB)	50 x 50 mm
Strom	< 8 mA
Beleuchtet	< 15mA je Taste
Umgebungstemperatur	0°C bis +70°C
Installationsart	uP oder aP
Anschluss an	Steckklemme
Anschlussart	gesteckt
LED	in Tasten integriert
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9010

Artikelnummer /	RTMSK (Ruftaster mit magnetischen Steckkontakten)
Matchcode	KTMSK (Kombitaster mit magnetischen Steckkontakten)
	MSK (magnetische Steckkontakte)
	MTMSK (Multifunktions-taster m. magnetischen Steckkontakten)

Winkel GmbH  
Buckesfelder Str. 110  
58509 Lüdenscheid

Telefon: 0 23 51/929 66 – 0  
Telefax: 0 23 51/929 66 – 20

info@winkel-gmbh.de  
www.winkel-gmbh.de